



Leather, perfected.

Euro

UPHOLSTERY

TAPICERÍA



Bovine
Leather



Thickness
8/9 oz.



Average Size
43-47.5



Chrome
Tanned



Whole Hide.



USA origin

This chrome-tanned leather showcases a refined surface with a soft, smooth hand feel and a gentle sheen that adds warmth and visual depth. Designed for high-end furniture applications, Euro delivers durability, comfort, and lasting beauty, making it an ideal choice for upholstery projects that seek both elegance and performance.

Este cuero curtido al cromo presenta una superficie refinada con un tacto suave y liso, y un brillo sutil que aporta calidez y profundidad visual. Diseñado para muebles de alta gama, Euro ofrece durabilidad, comodidad y una belleza perdurable, lo que lo convierte en la opción ideal para proyectos de tapicería que buscan elegancia y funcionalidad.d.

Characteristic Cracterística	Specification Especificación	Sample Size Tamaño de muestra	Inspection Method Método de Inspección
Color (Grain) Color (Flor)	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Gloss Brillo	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Softness Suavidad	Good drape / no bordy feel allowed. Buena caída / que no se escuche acartonado.	5 hides 5 Cueros	Leather is placed and struck on the flesh side. Se tiende el cuero y se golpea por el lado de la carne.
Contamination Contaminación	No visible foreign matter No se debe ver basura	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Caliber Calibre	1.2+/- 0.1 mm	10%	Flat thickness gauge (visual check) Calibrador Plano (visual)
Tape adhesion Masking Adhesion cinta Masking	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Tape Adhesion Durex Adhesión cinta Durex	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Elongation at break Elongación de Ruptura	Informative data Dato informativo	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tensile Strength Tensión	355 N/CM2	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tear Strength Desgarre	MIN. 20 N	2 tests 2 Prob.	INCCA020
Wet Rub Fastness Frotes húmedo	MIN 3 - 10 Cycles MIN 3 - 10 Ciclos	2 tests 2 Prob.	AATCC8
Dry Rub Fastness Frotes Seco	MIN 3 - 10 Cycles MIN 3 - 10 Ciclos	2 tests 2 Prob.	AATCC8
Flex Resistance Flexiones	No cracking after 60k cycles No grietas a 60 mil ciclos.	1 Prob 1 Prob.	ASTM D 2097



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.